

## KLBUE 10-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Grâce à notre large gamme de raccords à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

### Informations générales de commande

Version	Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage, Acier
Référence	<a href="#">1600490000</a>
Type	KLBUE 10-20
GTIN (EAN)	4008190151874
Qté.	10 Pièce

## KLBUE 10-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1.5748 inch
Hauteur	26 mm	Hauteur (pouces)	1.0236 inch
Largeur	24 mm	Largeur (pouces)	0.9449 inch
Poids net	29.85 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.088 kg CO2 eq.	

## Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Barrette de liaison
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui		

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier	Couleur	argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None		

## Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Barrette de liaison équipée	Plaque de montage		

## Caractéristiques nominales

Section nominale	20 mm <sup>2</sup>
------------------	--------------------

## Dimensions

Pas en mm (P)	25.00 mm
---------------	----------

## Généralités

Instruction de montage	Barrette de liaison	Barrette de liaison équipée	Plaque de montage
------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------

## KLBUE 10-20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	26 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccordements	1	Diamètre de câble, max.	20 mm
Diamètre de câble, min.	10 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	20 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement, semi-rigide, min.	10 mm <sup>2</sup>		