KLBUE 10-20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	<u>1600490000</u>
Туре	KLBUE 10-20
GTIN (EAN)	4008190151874
Qté.	10 Pièce

KLBUE 10-20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1.5748 inch
Hauteur	26 mm	Hauteur (pouces)	1.0236 inch
Largeur	24 mm	Largeur (pouces)	0.9449 inch
Poids net	29.85 g	Largedi (podces)	0.9443 IIICII
Températures			
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C
Température d'utilisation permanente,	-60 °C	Température d'utilisation permanente,	130 °C
min.		max.	
Conformité environnemental	e du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	0.1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.088 kg CO2 eq.	
		30 Ng 00 - 041	
Classifications			
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		
Autres caractéristiques techr	niques		
Type de fixation	monté	Instruction de montage	Barrette de liaison
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui		
Caractéristiques des matéria	их		
Matériau da basa	A ai au	Caulaur	
Matériau de base Classe d'inflammabilité selon UL 94	Acier None	Couleur	argent
Caractéristiques du système			
Version	pour raccordement de blindage	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Barrette de liaison équipée	Plaque de montage	-	
Caractéristiques nominales			
Section nominale	20 mm²		
Dimensions		_	'
D (D)	05.00		
Pas en mm (P)	25.00 mm		

Date de création 02.11.2025 02:08:29 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

KLBUE 10-20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Généralités					
Instruction de montage	Barrette de liaison	Barrette de liaison équipée	Plaque de montage		
Raccordement (raccordemen	t nominal)				
Longueur de dénudage	26 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort		
Diamètre de câble, max.	20 mm	Diamètre de câble, min.	10 mm		
Section de raccordement, semi-rigide, max.	20 mm ²	Section de raccordement, semi-rigide, min.	10 mm ²		

Niveau du catalogue / Dessins

KLBUE 10-20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Barres collectrices



Avec nos barres d'autobus en différents matériaux et les accessoires associés, vous pouvez connecter des câbles dans le plus petit espace d'installation. Selon l'application, les potentiels peuvent être collectés, distribués ou dissipés.

Informations générales de commande

 Type
 SSCH 10X3X1000 CU/SN
 Version

 Référence
 0348900000
 Barrette de liaison (bloc de jonction), argent, Hauteur: 1000 mm,

 GTIN (EAN)
 4008190024802
 Profondeur: 3 mm, Cuivre

 Qté.
 25 M

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Туре	WSH 1	Version
Référence	<u>1068700000</u>	Accessoires, Support-rail, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qté.	10 ST	
Туре	WSH 5	Version
Référence	<u>1080100000</u>	Accessoires, Support-rail, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qté.	10 ST	
Туре	WSH 6	Version
Type Référence	WSH 6 1080200000	Version Accessoires, Support-rail, Wemid
Référence	1080200000	
Référence GTIN (EAN)	1080200000 4008190965150	
Référence GTIN (EAN) Qté.	1080200000 4008190965150 10 ST	Accessoires, Support-rail, Wemid
Référence GTIN (EAN) Oté. Type	1080200000 4008190965150 10 ST WSH 3/H/N	Accessoires, Support-rail, Wemid Version
Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	1080200000 4008190965150 10 ST WSH 3/H/N 1715970000	Accessoires, Support-rail, Wemid Version

Date de création 02.11.2025 02:08:29 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4