


ZAD 2/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

Informations générales de commande

Version	Série Z, Protection
Référence	1609080000
Type	ZAD 2/4
GTIN (EAN)	4008190263317
Qté.	20 Pièce

ZAD 2/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	11.86 mm	Profondeur (pouces)	0.4669 inch
Hauteur	24.3 mm	Hauteur (pouces)	0.9567 inch
Largeur	8.94 mm	Largeur (pouces)	0.352 inch
Poids net	0.55 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...75 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	enfiché	Instruction de montage	Montage direct
------------------	---------	------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	jaune
Classe d'infiammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Enfichable
---------	------------

Dimensions

Pas en mm (P)	5.10 mm
---------------	---------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------