Fiche de données

WO 76/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

Informations générales de commande

Version	WriteOn, Repères de fils et de câbles, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, blanc
Référence	1609760000
Type	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-05-14T00:00:00+02:00

Fiche de données

WO 76/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	25.4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	76 mm	Largeur (pouces)	2.9921 inch
Poids net	39 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Couleur du matériau selon code couleurs	9
Nombre par feuille	60	Type d'impression	vierge
Version	autoadhésif	Largeur	76 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Couleur	blanc
Halogène	Oui	Matériau de base	Film vinyle
Caractères imprimés	sans	Agrément selon UL 969	Non
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, max.	70 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	16 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	18 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	6 mm	Largeur de la zone de texte	19.05 mm
Hauteur de la zone de texte	25.4 mm	Diamètre extérieur du conducteur	6 - 18 mm
Section de raccordement de conducteur	16 - 70 mm²		

Note importante

Informations sur le produit	1 BAGPACK = 60 PIECES