

## WO 76/25 TP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Figure similaire

Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

### Informations générales de commande

Version	WriteOn, Repères de fils et de câbles, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, blanc
Référence	<a href="#">1609760000</a>
Type	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008 190008789
Qté.	1 Pièce

## WO 76/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	25.4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	76 mm	Largeur (pouces)	2.9921 inch
Poids net	39 g		

## Températures

plage de température d'utilisation -40...80 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Couleur du matériau selon code couleurs	9
Nombre par feuille	60	Type d'impression	vierge
Version	autoadhésif	Largeur	76 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Couleur	blanc
Halogène	Oui	Matériau de base	Film vinyle
Caractères imprimés	sans	Agrément selon UL 969	Non
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		

## Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 70 mm <sup>2</sup> max.	
Section de raccordement du conducteur, 16 mm <sup>2</sup> min.		Diamètre extérieur du conducteur, max.	18 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	6 mm	Largeur de la zone de texte	19.05 mm
Hauteur de la zone de texte	25.4 mm	Diamètre extérieur du conducteur	6 - 18 mm
Section de raccordement de conducteur	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

## Note importante

Informations sur le produit 1 BAGPACK = 60 PIECES