

WO 127/25 TP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

Informations générales de commande

Version	WriteOn, Repères de fils et de câbles, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, blanc
Référence	1609770000
Type	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-05-14T00:00:00+02:00

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch
Largeur	127 mm	Largeur (pouces)	5 inch
Poids net	33 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Couleur du matériau selon code couleurs	9
Type d'impression	vierge	Version	autoadhésif
Largeur	127 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	blanc	Halogène	Oui
Matériau de base	Film vinyle	Caractères imprimés	sans
Agrément selon UL 969	Non	plage de température d'utilisation	-40...80 °C

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 150 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 70 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max.	32.3 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	8 mm	Largeur de la zone de texte	25.4 mm
Hauteur de la zone de texte	25.4 mm	Diamètre extérieur du conducteur	8 - 32.3 mm
Section de raccordement de conducteur 70 - 150 mm ²			