

## ESO 15 DIN A4 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Figure similaire

### Informations générales de commande

Version	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 15 x 6 mm, blanc
Référence	<a href="#">1636510000</a>
Type	ESO 15 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190425494
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2025-08-31T00:00:00+02:00

## ESO 15 DIN A4 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0.0394 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	6 mm	Largeur (pouces)	0.2362 inch
Poids net	10 g		

### Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

### Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	9	
Orientation de l'impression	horizontal et vertical	
Nombre par feuille	120	
Largeur	6 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	blanc	
Matériau de base	Papier	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = Insert markers	
plage de température d'utilisation	-40...80 °C	

**ESO 15 DIN A4 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



## ESO 15 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## WKM pour étiquette à glisser



La poche transparente et sans halogène du WKM offre une protection exceptionnelle contre les influences environnementales. La fixation ferme par collier de serrage lui permet de s'adapter à pratiquement toutes les sections de conducteur.

Les étiquettes marquées au préalable sont simplement placées dans le support WKM et fixées avec la barrette de fermeture. Les repères de câbles WKM sont la solution idéale pour une efficacité maximale du repérage sur site.

- Les avantages de l'utilisation des repères de câbles WKM
- Les étiquettes en papier et polyester peuvent être imprimées individuellement avec une imprimante de bureau conventionnelle
  - La conception robuste en association avec les étiquettes MultiCard ELS garantit une protection maximale contre les influences extérieures

## Informations générales de commande

Type	WKM 18/43	Version	
Référence	<a href="#">1610700000</a>	WKM, Repères de fils et de câbles, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Repères	
GTIN (EAN)	4008190204488	de fils et de câbles, transparent	
Qté.	50 ST		