

ZBW-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Version	Série Z, Outil de manipulation
Référence	1650700000
Type	ZBW-6
GTIN (EAN)	4008190299378
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-06-30T00:00:00+02:00

ZBW-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	23.75 mm	Profondeur (pouces)	0.935 inch
Hauteur	147 mm	Hauteur (pouces)	5.7874 inch
Largeur	27.76 mm	Largeur (pouces)	1.0929 inch
Poids net	17.6 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-40 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-40 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
------------------------	----------------	--	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	POM	Couleur	Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		

Caractéristiques du système

Version	Outil de manipulation
---------	-----------------------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------