

Illustration du produit

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusqu' dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Version	Série Z, Outil de manipulation
Référence	1669630000
Type	ZBWW
GTIN (EAN)	4008190429119
Qté.	1 Pièce

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	23.75 mm	Profondeur (pouces)	0.935 inch
Hauteur	140.18 mm	Hauteur (pouces)	5.5189 inch
Largeur	27.76 mm	Largeur (pouces)	1.0929 inch
Poids net	17.44 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-40 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-40 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Autres caractéristiques techniques

Version à l'épreuve de l'explosion	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	POM	Couleur	Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		

Caractéristiques du système

Version	Outil de manipulation
---------	-----------------------