

ESO 7 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Repères de bornes, Repérages d'inserts, 27 x 6.3 mm, blanc |
| Référence | 1670390000 |
| Type | ESO 7 P DIN A4 WS |
| GTIN (EAN) | 4008190430719 |
| Qté. | 10 Pièce |

ESO 7 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 1 mm | Profondeur (pouces) | 0.0394 inch |
| Hauteur | 27 mm | Hauteur (pouces) | 1.063 inch |
| Largeur | 6.3 mm | Largeur (pouces) | 0.248 inch |
| Poids net | 11.35 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Caractéristiques générales

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| Couleur du matériau selon code couleurs | 9 | |
| Orientation de l'impression | horizontal et vertical | |
| Nombre par feuille | 240 | |
| Largeur | 6.3 mm | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | |
| Couleur | blanc | |
| Matériau de base | Polyester, sans PVC | |
| Caractères imprimés | sans | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Feuille d'étiquettes |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Label sheet = Insert markers | |
| plage de température d'utilisation | -40...80 °C | |

ESO 7 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



ESO 7 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

WKM pour étiquette à glisser



La poche transparente et sans halogène du WKM offre une protection exceptionnelle contre les influences environnementales. La fixation ferme par collier de serrage lui permet de s'adapter à pratiquement toutes les sections de conducteur.

Les étiquettes marquées au préalable sont simplement placées dans le support WKH et fixées avec la barrette de fermeture. Les repères de câbles WKM sont la solution idéale pour une efficacité maximale du repérage sur site.

- Les avantages de l'utilisation des repères de câbles WKM
- Les étiquettes en papier et polyester peuvent être imprimées individuellement avec une imprimante de bureau conventionnelle
 - La conception robuste en association avec les étiquettes MultiCard ELS garantit une protection maximale contre les influences extérieures

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | WKM 8/30 | Version | |
| Référence | 1631910000 | WKM, Repères de fils et de câbles, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Repères | |
| GTIN (EAN) | 4008190206666 | de fils et de câbles, transparent | |
| Qté. | 50 ST | | |