

CC-H 85/27 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Accessoires, 90 x 31 mm, gris
Référence	1675130002
Type	CC-H 85/27 GR
GTIN (EAN)	4008190454258
Qté.	40 Pièce

CC-H 85/27 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	13 mm	Profondeur (pouces)	0.5118 inch
Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3.5433 inch
Largeur	31 mm	Largeur (pouces)	1.2205 inch
Longueur	27 mm	Longueur (pouces)	1.063 inch
Diamètre	0 mm	Poids net	11.8 g

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte -0.001 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face
Couleur du matériau selon code couleurs	8
Version	Support de repère
Largeur	31 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	gris
Halogène	Non
Longueur	27 mm
Matériau de base	Polyamide 66
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement MultiCard
Industries recommandées	Machines
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessories
plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre	0 mm	Halogène	Non
----------	------	----------	-----