

**CC-H 85/27 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Repérage d'équipements et appareillages,<br>Accessoires, 90 x 31 mm, gris |
| Référence  | <a href="#">1675130002</a>  |
| Type       | CC-H 85/27 GR   |
| GTIN (EAN) | 4008190454258   |
| Qté.       | 40 Pièce  |

## CC-H 85/27 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 13 mm  | Profondeur (pouces) | 0.5118 inch |
| Hauteur    | 90 mm  | Hauteur (pouces)    | 3.5433 inch |
| Largeur    | 31 mm  | Largeur (pouces)    | 1.2205 inch |
| Poids net  | 11.8 g |                     |             |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformité environnementale du produit

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                    |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids    |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte<br>-0.001 kg CO2 eq. |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|   |                            |           |  |  |  |
|---|----------------------------|-----------|--|--|--|
| Adhésif                                   | Bande adhésive double-face |           |  |  |  |
| Couleur du matériau selon code couleurs   | 8                          |           |  |  |  |
| Version                                   | Support de repère          |           |  |  |  |
| Largeur                                   | 31 mm                      |           |  |  |  |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-2                        |           |  |  |  |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 100 °C                     |           |  |  |  |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -40 °C                     |           |  |  |  |
| Couleur                                   | gris                       |           |  |  |  |
| Halogène                                  | Non                        |           |  |  |  |
| Matériau de base                          | Polyamide 66               |           |  |  |  |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement    | MultiCard |  |  |  |
| Industries recommandées                   | Machines                   |           |  |  |  |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 MultiCard = Accessories  |           |  |  |  |
| plage de température d'utilisation        | -40...100 °C               |           |  |  |  |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

## Accessories

## Natural



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | CB 360/4,5 NC              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1279000000</a> | Colliers de serrage, 4.5 x 360 mm, Polyamide 66, 220 N |
| GTIN (EAN) | 4008190031459              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |
| Type       | CB 365/7,5 NC              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1279100000</a> | Colliers de serrage, 7.5 x 365 mm, Polyamide 66, 540 N |
| GTIN (EAN) | 4008190104665              |  |
| Qté.       | 100 ST                     |  |