

Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Mâle, Section de raccordement du conducteur, max.: 6, décolleté, Alliage de cuivre
Référence	1682280000
Type	HDC-C-M3-SM6.0AG
GTIN (EAN)	4008190474010
Qté.	100 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E92202

Dimensions et poids

Diamètre	6.1 mm	Poids net	3.52 g
----------	--------	-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40


Classifications

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		


Caractéristiques générales

Diamètre du contact mâle Ø	3.6 mm	Longueur de dénudage, raccordement nominal	10 mm
Type de raccordement	Raccordement à sertir	Version insert	CM 3
Résistance de passage	≤1 mΩ	Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² min.		Surface	argent
Cycles d'enfichage	≥ 500	Type	Mâle
Matériau de base	Alliage de cuivre	Contacts	décolleté
Section de raccordement de conducteur 6 - 6 mm ²		Matériau des contacts	Alliage de cuivre

Dessins



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm



HDC-C-M3-SM6.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Crimping tools**

Pincès à sertir pour contacts décolletés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	CTIN CM 1.6/2.5	Version
Référence	9205430000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.14mm², 6mm², Sertissage avec
GTIN (EAN)	4032248733446	4 empreintes
Qté.	1 ST	
Type	CTX CM 3.6	Version
Référence	9018480000	Presse, Pince à sertir les contacts, 4mm², 10mm², Sertissage W
GTIN (EAN)	4008190884581	
Qté.	1 ST	
Type	CTIN CM 3.6	Version
Référence	9205440000	Pince à sertir les contacts, 1.5mm², 10mm², Sertissage avec 4
GTIN (EAN)	4032248734146	empreintes
Qté.	1 ST	

Outils de rupture de contact

Weidmüller offre une gamme de pincès à sertir, d'outils de rupture de contact, et d'outils pour la fibre optique.

Informations générales de commande

Type	REMOVAL TOOL CM 3	Version
Référence	1866710000	Outils, Outil de démontage des contacts
GTIN (EAN)	4032248437030	
Qté.	1 ST	