

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 20, Femelle, Section de raccordement du conducteur, max.: 0.2, découpé, Alliage de cuivre
Référence	1682430000
Type	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU
GTIN (EAN)	4008190859954
Qté.	500 Pièce

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.22 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Caractéristiques générales

Diamètre du contact mâle Ø	1 mm	Longueur de dénudage, raccordement nominal	2.5 mm
Type de raccordement	Raccordement à sertir	Version insert	CM 20
Résistance de passage	≤5 mΩ	Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, min.	0.08 mm ²	Surface	or
Cycles d'enfichage	≥ 500	Type	Femelle
Matériau de base	Alliage de cuivre	Contacts	découpé
Section de raccordement de conducteur	0.08 - 0.2 mm ²	Matériau des contacts	Alliage de cuivre


HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins




Leiterquerschnitt



Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm² AWG 28-24 2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm² AWG 24-20 2,5+0,5 mm



HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDS 0.6X3.5X100	Version
Référence	9008330000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qté.	1 ST	

... pour contacts SUB-D



Pinces à sertir pour contacts SUB-D

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	HTF SUB-D	Version
Référence	9013260000	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage FoderB
GTIN (EAN)	4008190056896	
Qté.	1 ST	