

## HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

### Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 20, Mâle, Section de raccordement du conducteur, max.: 0.52, découpé, Alliage de cuivre
Référence	<a href="#">1682440000</a>
Type	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008 190859947
Qté.	500 Pièce

## HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Poids net	0.23 g
-----------	--------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

### Caractéristiques générales


Diamètre du contact mâle Ø	1 mm	Longueur de dénudage, raccordement nominal	2.5 mm
Type de raccordement	Raccordement à sertir	Version insert	CM 20
Résistance de passage	≤5 mΩ	Section de raccordement du conducteur, max.	0.52 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0.2 mm <sup>2</sup>	Surface	or
Cycles d'enfichage	≥ 500	Type	Mâle
Matériau de base	Alliage de cuivre	Contacts	découpé
Section de raccordement de conducteur	0.2 - 0.52 mm <sup>2</sup>	Matériau des contacts	Alliage de cuivre

## HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


### Dessins

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Leiterquerschnitt      Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm <sup>2</sup> AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm <sup>2</sup> AWG 24-20	2,5+0,5 mm




## HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

Type	SDS 0.6X3.5X100	Version	
Référence	<a href="#">9008330000</a>	Tournevis, Tournevis	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Qté.	1 ST		