HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Contact à ser- tir, CM 20, Femelle, Section de raccordement du conducteur, max.: 0.52, découpé, Alliage de cuivre
Référence	<u>1682450000</u>
Туре	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859961
Qté.	500 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agr	ém	ents
-----	----	------

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net 0.23 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Caractéristiques générales

Diamètre du contact mâle Ø	1 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, max.	
Longueur de dénudage, raccorden nominal	nent 2.5 mm	Type de raccordement	Raccordement à sertir
Version insert	CM 20	Résistance de passage	≤5 mΩ
Section de raccordement du conducteur, 0.52 mm² max.		Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm ² min.	
Surface	or	Туре	Femelle
Matériau de base	Alliage de cuivre	Contacts	découpé
Section de raccordement de conducteur 0.2 - 0.52 mm ²		Matériau des contacts	Alliage de cuivre

Niveau du catalogue / Dessins

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins



0,08 - 0,20 mm² AWG 28-24 2,5+0,5 mm 0,20 - 0,52 mm² AWG 24-20 2,5+0,5 mm



Fiche de données

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Туре SDS 0.6X3.5X100 Référence 9008330000 GTIN (EAN)

4032248056286

Version

Tournevis, Tournevis