

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 20, Femelle, Section de raccordement du conducteur, max.: 0.52, découpé, Alliage de cuivre
Référence	1682450000
Type	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008 19085996 1
Qté.	500 Pièce

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.23 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Caractéristiques générales


Diamètre du contact mâle Ø	1 mm	Longueur de dénudage, raccordement nominal	2.5 mm
Type de raccordement	Raccordement à sertir	Version insert	CM 20
Résistance de passage	≤5 mΩ	Section de raccordement du conducteur, max.	0.52 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.2 mm ²	Surface	or
Cycles d'enfichage	≥ 500	Type	Femelle
Matériau de base	Alliage de cuivre	Contacts	découpé
Section de raccordement de conducteur	0.2 - 0.52 mm ²	Matériau des contacts	Alliage de cuivre

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Dessins

www.weidmueller.com



Leiterquerschnitt Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm ² AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm ² AWG 24-20	2,5+0,5 mm




HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDS 0.6X3.5X100	Version	
Référence	9008330000	Tournevis, Tournevis	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Qté.	1 ST		