

PAGETAB 38/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Le PageTab est constitué d'étiquettes en textile tissé, sous forme d'une feuille. A l'exception du modèle 8 x 20, toutes ces étiquettes sont pourvues d'un bord noir.

Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 11 x 38 mm, jaune
Référence	1686200000
Type	PAGETAB 38/11
GTIN (EAN)	4008 190492632
Qté.	25 Pièce

PAGETAB 38/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	11 mm	Hauteur (pouces)	0.4331 inch
Largeur	38 mm	Largeur (pouces)	1.4961 inch
Poids net	8.62 g		

Températures

plage de température d'utilisation -29...93 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrycopolymère permanent		
Couleur du matériau selon code couleurs	4		
Nombre par feuille	100		
Version	autoadhésif		
Largeur	38 mm		
Plage de température d'utilisation, max.	93 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-29 °C		
Couleur	jaune		
Matériau de base	Tissu, avec couche acrylique		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	2500		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	25	
	Nombre de repérages par combinaison	100	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 100 Device markers		
plage de température d'utilisation	-29...93 °C		
Contact	Neutre		

Dessins

