

PAGETAB 56/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Le PageTab est constitué d'étiquettes en textile tissé, sous forme d'une feuille. A l'exception du modèle 8 x 20, toutes ces étiquettes sont pourvues d'un bord noir.

Informations générales de commande

Version	Repérage d'’équipements et appareillages, Repérage d'’équipements et appareillages, 22 x 56 mm, jaune
Référence	1686210000
Type	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008190492649
Qté.	25 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0.8661 inch
Largeur	56 mm	Largeur (pouces)	2.2047 inch
Poids net	11.24 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-29...93 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylcopolymère permanent				
Couleur du matériau selon code couleurs	4				
Nombre par feuille	24				
Version	autoadhésif				
Largeur	56 mm				
Plage de température d'utilisation, max.	93 °C				
Plage de température d'utilisation, min.	-29 °C				
Couleur	jaune				
Matériau de base	Tissu, avec couche acrylique				
Caractères imprimés	sans				
Nombre de repérages par unité d'emballage	600				
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes			
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	25			
	Nombre de repérages par combinaison	24			
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 24 Device markers				
plage de température d'utilisation	-29...93 °C				
Contact	Neutre				

