

VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Film polyester pour une protection supplémentaire de la surface et de l'empreinte de nos repérage d'équipements & appareillages, pré-découpé sur demande du client.

Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 297 x 210 mm, transparent
Référence	1689800000
Type	VARIOCUT GESCHNITTEN
GTIN (EAN)	4008 19086 1063
Qté.	10 Pièce

VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.8 mm	Profondeur (pouces)	0.0315 inch
Hauteur	297 mm	Hauteur (pouces)	11.6929 inch
Largeur	210 mm	Largeur (pouces)	8.2677 inch
Poids net	13 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...135 °C	Température de pose	+5°C
------------------------------------	--------------	---------------------	------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	Version	autoadhésif
Largeur	210 mm	Plage de température d'utilisation, max.	135 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Couleur	transparent
Halogène	Non	Matériau de base	Polyester, sans PVC
Caractères imprimés	sans	plage de température d'utilisation	-40...135 °C

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----