
# Fiche de données

## LM WO 23/55 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | LaserMark, Repères de fils et de câbles, 6.8 - 12 mm, 23 x 55 mm, jaune |
| Référence | 1695721687 |
| Type | LM WO 23/55 GE |
| GTIN (EAN) | 4008190924683 |
| Qté. | 10 Pièce |

# Fiche de données

## LM WO 23/55 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 0.03 mm | Profondeur (pouces) | 0.001 inch |
| Hauteur | 23 mm | Hauteur (pouces) | 0.9055 inch |
| Largeur | 55 mm | Largeur (pouces) | 2.1654 inch |
| Poids net | 10 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -40…150 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | |
|---|---|---|
| Adhésif | Acrylate | |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 | |
| Nombre par feuille | 40 | |
| Type d'impression | vierge | |
| Version | autoadhésif | |
| Largeur | 55 mm | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | |
| Couleur | jaune | |
| Halogène | Non | |
| Matériau de base | Film polyester | |
| Caractères imprimés | sans | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | 400 | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Feuille d'étiquettes |
| | Nombre de combinaisons par unité d'emballage | 10 |
| | Nombre de repérages par combinaison | 40 |
| Taille de plage de repérage | 23 x 12.7 mm | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Label sheet = 40 Conductor and cable markers | |
| plage de température d'utilisation | -40…150 °C | |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogène | Non | Section de raccordement du conducteur, max. | 50 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 10 mm² | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 12 mm |

# Fiche de données

## LM WO 23/55 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 6.8 mm |
| Hauteur de la zone de texte | 12.5 mm |
| Section de raccordement de conducteur | 10 - 50 mm² |
| Largeur de la zone de texte | 22.8 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur | 6.8 - 12 mm |

# LM WO 23/55 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

