

## CBH 27/27 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Fixation de câbles ou de faisceaux avec des attaches dans les armoires et les coffrets électriques.

### Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 27 x 27 mm, Plastique, 80 N
Référence	<a href="#">1697960000</a>
Type	CBH 27/27 BK
GTIN (EAN)	4008 190883034
Qté.	100 Pièce

## CBH 27/27 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1.063 inch
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 inch
Longueur	2 mm	Longueur (pouces)	0.0787 inch
Poids net	1.79 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...60 °C
------------------------------------	-------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

## Matériel d'installation

Largeur max. du faisceau de câbles	4.8 mm	Résistant aux UV	Oui
Réouvrable	Non	Version	autoadhésif
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	60 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Matériau de base	Plastique	Tenue à la traction	80 N
Tenue à la traction (force de la livre)	18 lbf	Diamètre du trou de fixation	4.8 mm

**CBH 27/27 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensional drawing**

