

**SKMU PG29-K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

Version	SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, PG 29, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Référence	<a href="#">1698230000</a>
Type	SKMU PG29-K GR
GTIN (EAN)	4008190884765
Qté.	50 Pièce

## SKMU PG29-K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Hauteur	7 mm	Hauteur (pouces)	0.2756 inch
Poids net	6.9 g		

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

## Caractéristiques générales

Silicone	Non	Diamètre extérieur	53.13 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Pas de vis	1.59 mm
Halogène	Non	Taille de clé 1	46 mm
Epaisseur	7.00 mm	Presse-étoupe	PG 29
Matériau de base	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Filetage (extérieur)	PG 29
Filetage (intérieur)	PG 29	Longueur du filetage	7 mm

## SKMU PG29-K GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Drawings

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

