


MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 25 x 25 mm, jaune
Référence	1700530001
Type	MARKO-C. 25X25X25 B/DR.
GTIN (EAN)	4008 190896 195
Qté.	10 Pièce

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.05 mm	Profondeur (pouces)	0.002 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0.9842 inch
Poids net	2.99 g		

Températures

plage de température d'utilisation -29...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrycopolymère permanent		
Couleur du matériau selon code couleurs	4		
Version	autoadhésif		
Largeur	25 mm		
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-29 °C		
Couleur	jaune		
Matériau de base	Tissu, avec couche acrylique		
Couleur d'impression	noir		
Caractères imprimés	Symboles		
Nombre de repérages par unité d'emballage	140		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10	
	Nombre de repérages par combinaison	14	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 14 Device markers		
plage de température d'utilisation	-29...80 °C		
Contact	Éclair en triangle		

Fiche de données

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Dessins

