KLBUE 15-32 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

Informations générales de commande

| Version | Étriers, Étrier de serrage, Acier |
|------------|-----------------------------------|
| Référence | <u>1718341001</u> |
| Туре | KLBUE 15-32 SC |
| GTIN (EAN) | 4032248032310 |
| Qté. | 10 Pièce |

KLBUE 15-32 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| Agréments | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|--|
| ROHS | Conforme | | | |
| Dimensions et poids | | | | |
| Profondeur | 63.9 mm | Profondour (nouses) | 2.5157 inch | |
| | 32 mm | Profondeur (pouces) | | |
| Hauteur | | Hauteur (pouces) | 1.2598 inch | |
| Largeur | 33.25 mm | Largeur (pouces) | 1.3091 inch | |
| Poids net | 76.71 g | | | |
| Températures | | | | |
| Température de stockage | -25 °C55 °C | Température ambiante | -5 °C40 °C | |
| Température d'utilisation permanente, | -60 °C | Température d'utilisation permanente, | 130 °C | |
| min. ' | | max. | | |
| Conformité environnemental | e du produit | | | |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | | | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | | | |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.227 kg CO2 eq. | | | |
| Empremie darbone da produit | Da bereeda a la porte | 0.227 kg 002 dq. | | |
| Classifications | | | | |
| ETIM 6.0 | EC002020 | ETIM 7.0 | EC002020 | |
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 | |
| ETIM 10.0 | EC002020 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-50 | |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-50 | ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 | |
| ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 | |
| | | | | |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-20 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 | |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 | | " | |
| Autres caractéristiques techr | niques | | | |
| Type de fixation | monté | Instruction de montage | Montage direct | |
| Version à I#92épreuve de | Non | Type de montage | Vis | |
| #92explosion | | | 1 | |
| Caractéristiques des matéria | ux | | | |
| Matériau de base | Acier | Couleur | argent | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | None | | | |
| Caractéristiques du système | | | | |
| Version | pour raccordement de | Flasque de fermeture nécessaire | Non | |
| v G131011 | blindage | i iasque de lettiletule liecessalle | INOH | |
| Barrette de liaison équipée | Plaque de montage | | | |
| Caractéristiques nominales | | | | |
| Section nominale | 32 mm² | | | |
| Dimensions | | | ' | |
| | 4.8 mm | Pas en mm (P) | | |
| Longueur du filetage | | | 36.00 mm | |

Date de création 04.11.2025 01:09:50 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

KLBUE 15-32 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| Généralités | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | |
| Instruction de montage | Montage direct | Barrette de liaison équipée | Plaque de montage | | |
| Raccordement (raccordemen | t nominal) | | | | |
| | | | | | |
| Longueur de dénudage | 32 mm | Type de raccordement | Raccordement à ressort | | |
| Nombre de raccordements | 1 | Diamètre de câble, max. | 32 mm | | |
| Diamètre de câble, min. | 15 mm | Section de raccordement, semi-rigide, | 32 mm² | | |
| | | max. | | | |
| Section de raccordement, semi-rigide, min. | 15 mm² | | | | |

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

KLBUE 15-32 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage



1 ST

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

 Type
 BTWZ KLBUE
 Version

 Référence
 1742630000
 Outils, Outil de manipulation

 GTIN (EAN)
 4008190980764

Niveau du catalogue / Dessins 4