

**SKMU PG36-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchoirs, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

Version	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, PG 36, 5 mm, Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">1719220000</a>
Type	SKMU PG36-MS
GTIN (EAN)	4008190352479
Qté.	50 Pièce

**SKMU PG36-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Hauteur	5 mm	Hauteur (pouces)	0.1968 inch
Poids net	20.5 g		

**Températures**

Température de fonctionnement

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Caractéristiques générales**

Diamètre extérieur	58.91 mm	Pas de vis	1.59 mm
Halogène	Non	Taille de clé 1	51 mm
Epaisseur	5.00 mm	Presse-étoupe	PG 36
Matériau de base	Laiton, nickelé	Filetage (extérieur)	PG 36
Filetage (intérieur)	PG 36	Longueur du filetage	5 mm

**SKMU PG36-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

