

**SKMU PG48-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

Version	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, PG 48, 5.5 mm, Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">1719240000</a>
Type	SKMU PG48-MS
GTIN (EAN)	4008190352493
Qté.	10 Pièce

## SKMU PG48-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Hauteur	5.5 mm	Hauteur (pouces)	0.2165 inch
Poids net	32.2 g		

## Températures

Température de fonctionnement

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
---------------------------	-------------------------

Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c
------	--------------------------------------

## Classifications

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

## Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	73.92 mm	Pas de vis	1.59 mm
Halogène	Non	Taille de clé 1	64 mm
Epaisseur	5.50 mm	Presse-étoupe	PG 48
Matériau de base	Laiton, nickelé	Filetage (extérieur)	PG 48
Filetage (intérieur)	PG 48	Longueur du filetage	5.5 mm

**SKMU PG48-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

