

## CB 290/3,5 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Colliers de serrage, 3,5 x 290 mm, Polyamide 66, 180 N |
| Référence  | <a href="#">1720650000</a>                             |
| Type       | CB 290/3,5 BK  |
| GTIN (EAN) | 4008 19036233 1  |
| Qté.       | 6000 Pièce   |

## CB 290/3,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E317499

## Dimensions et poids

|            |        |                     |              |
|------------|--------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 1.2 mm | Profondeur (pouces) | 0.0472 inch  |
| Hauteur    | 290 mm | Hauteur (pouces)    | 11.4173 inch |
| Largeur    | 3.5 mm | Largeur (pouces)    | 0.1378 inch  |
| Poids net  | 1.41 g |                     |              |

## Températures

plage de température d'utilisation -40...85 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

## Matériel d'installation

|  |        |  |              |
|--|--------|--|--------------|
| Résistant aux UV                         | Non    | Réouvrable                               | Non          |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-2    | Plage de température d'utilisation, max. | 85 °C        |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | Halogène                                 | Non          |
| Diamètre de câble, max.                  | 80 mm  | Matériau de base                         | Polyamide 66 |
| Tenue à la traction                      | 180 N  | Diamètre de faisceau, max                | 79 mm        |
| Tenue à la traction (force de la livre)  | 40 lbf | Diamètre faisceau, min                   | 3 mm         |

## Note importante

Informations sur le produit

Nombre de sachets d'emballage en boîte (pièces) : 60  
 Nombre d'articles en sachet d'emballage (pièces) : 100  
 Une unité de livraison correspond à une quantité de boîtes, et seuls des multiples de l'unité de livraison peuvent être commandés.

## Fiche de données

**CB 290/3,5 BK**

## Dessins

