BS 35II/KLBUE 4-13.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Jeu de fixation, Acier	
Référence	<u>1723820000</u>	
Туре	BS 35II/KLBUE 4-13.5	
GTIN (EAN)	4008190377014	
Qté.	10 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

BS 35II/KLBUE 4-13.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments					
ROHS	Conforme				
Dimensions et poids			,		
Profondeur	36.5 mm	Profondeur (pouces)	1.437 inch		
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch		
Diamètre	3 mm	Poids net	68.96 g		
Températures					
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C		
Conformité environneme	entale du produit				
C	Conforme consequention				
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids				
REACH SVHC	ras de Synt au-dessus de U, I % en polas				
Classifications					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				
Autres caractéristiques t	echniques				
Type de fixation	Vissé	Version à l#92épreuve de l#92explosion	Oui		
Caractéristiques des mat	tériaux				
Matériau de base	Acier	Couleur	argent		
Caractéristiques du syste	ème				
Version	Étrier de serrage				
Dimensions			1		
Diamakan	2				
Diamètre	3 mm				
Raccordement (raccorde	ment nominal)		<u> </u>		
Diamètre de câble, max.	13.5 mm	Diamètre de câble, min.	4 mm		
	'		1		

Niveau du catalogue / Dessins