


### Illustration du produit



Grâce à notre large gamme de raccords à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

### Informations générales de commande

Version	Étriers, Jeu de fixation, Acier
Référence	<a href="#">1723820000</a>
Type	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
Qté.	10 Pièce

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	36.5 mm	Profondeur (pouces)	1.437 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Diamètre	3 mm	Poids net	68.96 g

### Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

### Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Version à l#92épreuve de l#92explosion	Oui
------------------	-------	----------------------------------------	-----

### Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier	Couleur	argent
------------------	-------	---------	--------

### Caractéristiques du système

Version	Étrier de serrage
---------	-------------------

### Dimensions

Diamètre	3 mm
----------	------

### Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	13.5 mm	Diamètre de câble, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------