

FM 4.2/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Pied de montage sur rail, argent, Acier, nu, M 4, Largeur: 14 mm
Référence	1724580000
Type	FM 4.2/TS35
GTIN (EAN)	4008 190377717
Qté.	40 Pièce

FM 4.2/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	7 mm	Profondeur (pouces)	0.2756 inch
Hauteur	50.2 mm	Hauteur (pouces)	1.9764 inch
Largeur	14 mm	Largeur (pouces)	0.5512 inch
Poids net	4.5 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
------------------	-------	--	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier, nu	Surface	nickelé
Couleur	argent		

Caractéristiques du système

Version	pour rails profilés	Barrette de liaison équipée	TS 35
---------	---------------------	-----------------------------	-------

Dimensions

Filetage (intérieur)	M 4	Pas en mm (P)	14.00 mm
Cote de fixation	4.2 mm		

Généralités

Surface	nickelé	Barrette de liaison équipée	TS 35
---------	---------	-----------------------------	-------

Dessins

