Fiche de données

SZS M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	SZS (rondelle crantée), Rondelle frein crantée, M 50, Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Référence	1736350000
Type	SZS M50
GTIN (EAN)	4008190963552
Qté.	5 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2024-08-31T00:00:00+02:00

Fiche de données

SZS M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	4.5 mm	Hauteur (pouces)	0.1772 inch
Poids net	20.8 g		

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	71 mm	Pas de vis	1.5 mm
Halogène	sans halogène	Epaisseur	1.80 mm
Presse-étoupe	Métrique	Matériau de base	Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Filetage (extérieur)	M 50	Filetage (intérieur)	M 50
Diamètre interne D2	51.00 mm		

SZS M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

