

## EA-RING MS/M 20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | EA (bague de mise à la terre), Bague de mise à la terre, autres, M 20, Laiton, nickelé |
| Référence  | <a href="#">1736490000</a>   |
| Type       | EA-RING MS/M 20  |
| GTIN (EAN) | 4008 190963590   |
| Qté.       | 20 Pièce   |

## EA-RING MS/M 20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |         |                   |             |
|-----------|---------|-------------------|-------------|
| Hauteur   | 53.8 mm | Hauteur (pouces)  | 2.1181 inch |
| Longueur  | 53.8 mm | Longueur (pouces) | 2.1181 inch |
| Poids net | 6.95 g  |                   |             |

## Températures

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Température de fonctionnement |  |
|-------------------------------|--|

## Conformité environnementale du produit

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS                  | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/<br>connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                       | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002317    | ETIM 9.0    | EC002317    |
| ETIM 10.0   | EC002317    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                             |          |                                |                 |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| Diamètre extérieur          | 28.6 mm  | Epaisseur                      | 1.50 mm         |
| Presse-étoupe               | M 20     | Matériau de base               | Laiton, nickelé |
| Filetage (extérieur)        | M 20     | Diamètre interne D2            | 7.00 mm         |
| Mesure intérieure d'écart B | 33.00 mm | Mesure extérieure de largeur C | 13.00 mm        |

## Numéros de certificat du presse-étoupe

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Identification | Ex e II, II 2 GD, EEx d II |
|----------------|----------------------------|

**EA-RING MS/M 20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

