

## SKMU M16 MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

Version	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 16, 2.8 mm, Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">1736990000</a>
Type	SKMU M16 MS
GTIN (EAN)	4008 190956462
Qté.	100 Pièce

## SKMU M16 MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Hauteur	2.8 mm	Hauteur (pouces)	0.1102 inch
Poids net	1.43 g		

## Températures

Température de fonctionnement

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Classifications

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

## Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	20.79 mm	Pas de vis	1.5 mm
Halogène	Non	Taille de clé 1	19 mm
Épaisseur	2.80 mm	Presse-étoupe	M 16
Matériau de base	Laiton, nickelé	Filetage (extérieur)	M 16
Filetage (intérieur)	M 16	Longueur du filetage	2.8 mm

**SKMU M16 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

