

KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Grâce à notre large gamme de raccords à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage, Acier
Référence	1749151001
Type	KLBUE CO 3
GTIN (EAN)	403224806444 1
Qté.	10 Pièce

KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	45 mm	Profondeur (pouces)	1.7716 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch
Largeur	24 mm	Largeur (pouces)	0.9449 inch
Cote de fixation largeur	23 mm	Poids net	36.2 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.142 kg CO2 eq.	

Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier	Couleur	argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None		

Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Barrette de liaison équipée	Barrette de liaison		

Caractéristiques nominales

Section nominale	20 mm ²
------------------	--------------------

Dimensions

Pas en mm (P)	25.00 mm
---------------	----------

KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Généralités

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison	Barrette de liaison équipée	Barrette de liaison
------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------

Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	25 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccordements	1	Diamètre de câble, max.	20 mm
Diamètre de câble, min.	10 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	20 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, min.	10 mm ²		