

SCHS4 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Repérage d'’équipements et appareillages, Accessoires x 10 mm, PVC, Couleur: gris, autoadhésif |
| Référence | 1753460000 |
| Type | SCHS4 K |
| GTIN (EAN) | 4032248014323 |
| Qté. | 50 Pièce |

SCHS4 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 6 mm | Profondeur (pouces) | 0.2362 inch |
| Hauteur | 1000 mm | Hauteur (pouces) | 39.37 inch |
| Largeur | 10 mm | Largeur (pouces) | 0.3937 inch |
| Poids net | 19 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -20...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---|----------------------------|-----------|--|
| Adhésif | Bande adhésive double-face | | |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 8 | | |
| Version | autoadhésif | | |
| Largeur | 10 mm | | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C | | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -20 °C | | |
| Couleur | gris | | |
| Halogène | Non | | |
| Matériau de base | PVC | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | MultiCard | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Accessories | | |
| plage de température d'utilisation | -20...80 °C | | |
| Application / fabricant | Autoadhésif | | |

Repérage d'équipements et appareillages

| | |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

SCHS4 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins




SCHS4 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :


- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE | Version |
| Référence | 1736181687 | ESG, Repérage d'’équipements et appareillages x 20 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4032248208265 | 66, Couleur: jaune, Enfichable |
| Qté. | 200 ST | |
| Type | ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU | Version |
| Référence | 1736181696 | ESG, Repérage d'’équipements et appareillages x 20 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4008190985967 | 66, Couleur: turquoise, Enfichable |
| Qté. | 200 ST | |
| Type | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Version |
| Référence | 1736181044 | ESG, Repérage d'’équipements et appareillages x 20 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | 66, Couleur: blanc, Enfichable |
| Qté. | 200 ST | |

Impression spéciale



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

SCHS4 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ESG 7/20 SIRIUS MC SDR | Version |
| Référence | 1766650000 | ESG, Repérage d'quipements et appareillages x 20 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4032248065547 | 66, Couleur: selon demande du client, Enfichable |
| Qté. | 40 ST | |