

SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Accessoires x 10 mm, PVC, Couleur: noir, autoadhésif
Référence	1753480000
Type	SCHS3 K
GTIN (EAN)	4032248014347
Qté.	50 Pièce

SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	6 mm	Profondeur (pouces)	0.2362 inch
Hauteur	1000 mm	Hauteur (pouces)	39.37 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0.3937 inch
Poids net	19.36 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-20...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face	
Couleur du matériau selon code couleurs	0	
Version	autoadhésif	
Largeur	10 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	
Couleur	noir	
Halogène	Non	
Matériau de base	PVC	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessories	
plage de température d'utilisation	-20...80 °C	
Application / fabricant	Autoadhésif	

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

Dessins

