

WKM 8/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La poche transparente et sans halogène du WKM offre une protection exceptionnelle contre les influences environnementales. La fixation ferme par collier de serrage lui permet de s'adapter à pratiquement toutes les sections de conducteur.

Les étiquettes marquées au préalable sont simplement placées dans le support WKH et fixées avec la barrette de fermeture. Les repères de câbles WKM sont la solution idéale pour une efficacité maximale du repérage sur site.

Les avantages de l'utilisation des repères de câbles WKM

- Les étiquettes en papier et polyester peuvent être imprimées individuellement avec une imprimante de bureau conventionnelle
- La conception robuste en association avec les étiquettes MultiCard ELS garantit une protection maximale contre les influences extérieures

Informations générales de commande

Version	WKM, Repères de fils et de câbles, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Repères de fils et de câbles, transparent
Référence	1753490000
Type	WKM 8/20
GTIN (EAN)	4032248010615
Qté.	50 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	3.5 mm	Profondeur (pouces)	0.1378 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0.315 inch
Poids net	0.46 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge		
Largeur	8 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	transparent		
Matériau de base	Polypropylène		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard	
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		
Application / fabricant	Repères de fils et de câbles		

Repères de fils et de câbles

Section de raccordement du conducteur, 150 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 16 mm ² min.
Diamètre extérieur du conducteur, max. 115 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min. 7 mm
Diamètre extérieur du conducteur 7 - 115 mm	Section de raccordement de conducteur 16 - 150 mm ²

Note importante

Informations sur le produit Pour colliers de serrage avec une largeur jusqu'à 7,7 mm

Dessins

Exemple d'utilisation



WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :


- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Version	
Référence	1736181044	ESG, Repérage d'’équipements et appareillages x 20 mm, PA	
GTIN (EAN)	4008190985950	66, Couleur: blanc, Enfichable	
Qté.	200 ST		

ELS 8/20



ELS

Les repères ELS sont des étiquettes enfichables non adhésives pour les repères de câbles WKM ou pour les supports de repérage de groupe Le polyester mat, fin, mais résistant à la déchirure permet un bon étiquetage et une lisibilité excellente. Associée aux étuis hydrofuges WKM, la solution garantit une identification des câbles particulièrement durable même dans les environnements agressifs.

Informations générales de commande

Type	ELS 8/20 MM GE	Version	
Référence	2005240000	ELS, Repérages d'inserts, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4050118390032		
Qté.	3000 ST		
Type	ELS 8/20 MM WS	Version	
Référence	2005180000	ELS, Repérages d'inserts, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4050118389968		
Qté.	3000 ST		


WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires


Repère ESO



Informations générales de commande

Type	ESO 8/20 DIN A4 GE	Version
Référence	191990000	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 20 x 7 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248556908	
Qté.	10 ST	
Type	ESO 8/20 DIN A4 WS	Version
Référence	191989000	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 20 x 7 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248556892	
Qté.	10 ST	
Type	ESO 8/20 P DIN A4 GE	Version
Référence	191988000	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 20 x 7 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248556878	
Qté.	10 ST	
Type	ESO 8/20 P DIN A4 WS	Version
Référence	191987000	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 20 x 7 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248556861	
Qté.	10 ST	

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Version
Référence	1736181696	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4008190985967	66, Couleur: turquoise, Enfichable
Qté.	200 ST	
Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Version
Référence	1736181687	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248208265	66, Couleur: jaune, Enfichable
Qté.	200 ST	