

**WKM 8/20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La poche transparente et sans halogène du WKM offre une protection exceptionnelle contre les influences environnementales. La fixation ferme par collier de serrage lui permet de s'adapter à pratiquement toutes les sections de conducteur.

Les étiquettes marquées au préalable sont simplement placées dans le support WKH et fixées avec la barrette de fermeture. Les repères de câbles WKM sont la solution idéale pour une efficacité maximale du repérage sur site.

Les avantages de l'utilisation des repères de câbles WKM

- Les étiquettes en papier et polyester peuvent être imprimées individuellement avec une imprimante de bureau conventionnelle
- La conception robuste en association avec les étiquettes MultiCard ELS garantit une protection maximale contre les influences extérieures

**Informations générales de commande**

Version	WKM, Repères de fils et de câbles, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Repères de fils et de câbles, transparent
Référence	<a href="#">1753490000</a>
Type	WKM 8/20
GTIN (EAN)	4032248010615
Qté.	50 Pièce

## WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	3.5 mm	Profondeur (pouces)	0.1378 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0.315 inch
Poids net	0.46 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	
Largeur	8 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	transparent	
Matériau de base	Polypropylène	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-40...80 °C	
Application / fabricant	Repères de fils et de câbles	

## Repères de fils et de câbles

Section de raccordement du conducteur, max. 150 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min. 16 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du conducteur, max. 115 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min. 7 mm
Diamètre extérieur du conducteur 7 - 115 mm	Section de raccordement de conducteur 16 - 150 mm <sup>2</sup>

## Note importante

Informations sur le produit	Pour colliers de serrage avec une largeur jusqu'à 7,7 mm
-----------------------------	--

## Drawings

### Exemple d'utilisation




## WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Different types are available for various manufacturers such as Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Advantages at a glance :


- Labels for universal use; clip-on or adhesive labels depending on the type
- For devices installed in series, such as automatic switches, we offer ESG markings to be clipped onto a label support.
- Individual laser printing following the specifications

For personalized marking: Please send us a file in the format of our marking software M-Print PRO or M-Print PRO Online (without installation) for your marking specifications.

## Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Version
Référence	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Repérage d'&rsquo;équipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4008190985950	66, Couleur: blanc, Enfichable
Qté.	200 ST	

## ELS 8/20



## ELS

Les repères ELS sont des étiquettes enfichables non adhésives pour les repères de câbles WKM ou pour les supports de repérage de groupe. Le polyester mat, fin, mais résistant à la déchirure permet un bon étiquetage et une lisibilité excellente. Associée aux étuis hydrofuges WKM, la solution garantit une identification des câbles particulièrement durable même dans les environnements agressifs.

## Informations générales de commande

Type	ELS 8/20 MM GE	Version
Référence	<a href="#">2005240000</a>	ELS, Repérages d'inserts, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4050118390032	
Qté.	3000 ST	
Type	ELS 8/20 MM WS	Version
Référence	<a href="#">2005180000</a>	ELS, Repérages d'inserts, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118389968	
Qté.	3000 ST	

## Accessories


## Repère ESO



## Informations générales de commande

Type	ESO 8/20 DIN A4 GE	Version
Référence	<a href="#">1919900000</a>	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 20 x 7 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248556908	
Qté.	10 ST	
Type	ESO 8/20 DIN A4 WS	Version
Référence	<a href="#">1919890000</a>	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 20 x 7 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248556892	
Qté.	10 ST	
Type	ESO 8/20 P DIN A4 GE	Version
Référence	<a href="#">1919880000</a>	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 20 x 7 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248556878	
Qté.	10 ST	
Type	ESO 8/20 P DIN A4 WS	Version
Référence	<a href="#">1919870000</a>	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 20 x 7 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248556861	
Qté.	10 ST	

## Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**WKM 8/20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Version
Référence	<a href="#">1736181696</a>	ESG, Repérage d'quipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4008190985967	66, Couleur: turquoise, Enfichable
Qté.	200 ST	
Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Version
Référence	<a href="#">1736181687</a>	ESG, Repérage d'quipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248208265	66, Couleur: jaune, Enfichable
Qté.	200 ST	