SCHT 5 S V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Les supports de repérage de groupe SchT 5 S sont encliquetés directement sur les rails profilés TS 32 (G-rail) ou TS 35 (top-hat rail). Le repérage du bornier peut ainsi être réalisé indépendamment des bornes et du type de borne. Les SchT 5 et SchT 5 S disposent de bandes de protection ESO 5 et STR 5.

Le SchT 7 est un support de repérage de groupe articulé pour les repères enfichables, qui offre un accès facile à la vis de fixation.

Le SchT 7 dispose de bandes de protection ESO 7, STR 7 ou DEK 5.

Les repères enfichables et les bandes de protection se trouvent dans les « Accessoires ».

Informations générales de commande

Version	SCHT, Terminal marker, 44.5 x 9.5 mm, Pas en mm (P): 5.00 beige
Référence	<u>1762370000</u>
Туре	SCHT 5 S VO
GTIN (EAN)	4032248043842
Qté.	20 Pièce

SCHT 5 S V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

	Α	gr	én	1ei	าts
--	---	----	----	-----	-----

ROHS

Dimensions et poids				
Hauteur	44.5 mm	Hauteur (pouces)	1.752 inch	
Largeur	9.5 mm	Largeur (pouces)	0.374 inch	
Poids net	0.05 a			

Températures

plage de température d'utilisation -40...120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Caractéristiques générales

Orientation de l'impression	honrizontal et vertical		
Type d'impression	vierge		
Largeur	9.5 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	beige		
Halogène	Non		
Matériau de base	Polyamide 66		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Pièce de composant	
Nombre de repérages par combinaison	1 Component part = Terminal marker		
plage de température d'utilisation	-40120 °C		

Repères de blocs de jonction

Pas en mm (P)	5.00 mm		

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

SCHT 5 S V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Repère ESO



Informations générales de commande

1	уре	ESO 5 S DIN A4 WS	Version
F	Référence	<u>1631920000</u>	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 40 x 7 mm, blanc
(GTIN (EAN)	4008190206673	

Bndes transparentes STR

10 ST



Informations générales de commande

	gonoralos do communas		
Туре	STR 5 S F.SCHT 5 S	Version	
Référence	<u>1631940000</u>	Repères de bornes, Capuchon de protection, 40 x 7 mm, transparent	
GTIN (EAN)	4008190206697		
Qté.	20 ST		

Niveau du catalogue / Dessins 3

SCHT 5 S V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



Les repères MultiCard ELS sont imprimables par PrintJet, imprimante SMark ou traceur En particulier, l'impression couleur avec PrintJet ADVANCED permet une identification immédiate et de multiples manières des câbles et des borniers.

ELS 6/30 pour l'utilisation dans les repères de câbles WKM 8/30 ou dans les supports de repérage de groupe EM8/30

ELS 7/40 pour l'utilisation dans les supports de repérage de groupe SchT5S

ELS 16/40 pour l'utilisation dans les repères de câbles WKM 18/43 ou dans les supports de repérage de groupe SchT5

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Туре	ELS 7/40 MC NE WS	Version
Référence	<u>1045640000</u>	ELS, Repérages d'inserts, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248836086	
Qté.	40 ST	
Туре	ELS 7/40 MC NE GE	Version
Référence	<u>1045650000</u>	ELS, Repérages d'inserts, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248779635	
Qté.	40 ST	

Niveau du catalogue / Dessins 4