### SKMU M12 - K GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration







Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

#### Informations générales de commande

| Version    | SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou,<br>M 12, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
|------------|--|
| Référence  | <u>1772440000</u>  |
| Туре       | SKMU M12 - K GR  |
| GTIN (EAN) | 4032248130184  |
| Qté.       | 100 Pièce  |

Niveau du catalogue / Dessins

### SKMU M12 - K GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

| Ag | rėm | en | ts |
|----|-----|----|----|
|    |     |    |    |

Agréments



ROHS Conforme

### **Dimensions et poids**

| Hauteur   | 5 mm  | Hauteur (pouces) | 0.1968 inch |
|-----------|-------|------------------|-------------|
| Poids net | 0.9 g |                  |             |

### **Températures**

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

#### Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
|---------------------------|---|
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

#### Classifications

| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             | <u> </u>    |

### Caractéristiques générales

| Silicone                                 | Non                     | Diamètre extérieur                       | 20.79 mm |
|--|-------------------------|--|----------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | НВ                      | Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C   |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C                  | Pas de vis                               | 1.5 mm   |
| Halogène                                 | Non                     | Taille de clé 1                          | 18 mm    |
| Epaisseur                                | 5.00 mm                 | Presse-étoupe                            | M 12     |
| Matériau de base                         | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Filetage (extérieur)                     | M 12     |
| Filetage (intérieur)                     | M 12 x 1,5              | Longueur du filetage                     | 5 mm     |

Niveau du catalogue / Dessins

## SKMU M12 - K GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

