

## SKMU M25 - K GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

Version	SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, M 25, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Référence	<a href="#">1772470000</a>
Type	SKMU M25 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130214
Qté.	100 Pièce

## SKMU M25 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conformance

## Dimensions et poids

Hauteur	6 mm	Hauteur (pouces)	0.2362 inch
Poids net	2.9 g		

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

## Caractéristiques générales

Silicone	Non	Diamètre extérieur	36.46 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Pas de vis	1.5 mm
Halogène	Non	Taille de clé 1	32 mm
Épaisseur	6.00 mm	Presse-étoupe	M 25
Matériau de base	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Filetage (extérieur)	M 25
Filetage (intérieur)	M 25	Longueur du filetage	6 mm

**SKMU M25 - K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

