

SKMU M63 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchoirs, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, M 63, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Référence | 1772510000 |
| Type | SKMU M63 - K GR |
| GTIN (EAN) | 4032248130252 |
| Qté. | 10 Pièce |

SKMU M63 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|-------|------------------|------------|
| Hauteur | 8 mm | Hauteur (pouces) | 0.315 inch |
| Poids net | 4.1 g | | |

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| Silicone | Non | Diamètre extérieur | 116.55 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | Pas de vis | 1.5 mm |
| Halogène | Non | Taille de clé 1 | 75 mm |
| Epaisseur | 8.00 mm | Presse-étoupe | M 63 |
| Matériau de base | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Filetage (extérieur) | M 63 |
| Filetage (intérieur) | M 63 | Longueur du filetage | 8 mm |

SKMU M63 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

