

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration







Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

Version	VPK (bouchon aveugle en plastique), Bouchons obturateurs, fermé, M 20, 7 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Référence	<u>1776910000</u>
Туре	VP M20 K54
GTIN (EAN)	4032248156351
Qté.	100 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Hauteur	3.5 mm	Hauteur (pouces)	0.1378 inch
Longueur	6.5 mm	Longueur (pouces)	0.1576 inch
Diamètre	20 mm	Épaisseur du paroi, min.	0.5 mm
Épaisseur du paroi, max.	6 mm	Poids net	2.1 g

#### Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

# Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

# Caractéristiques générales

Diamètre de la tête	24.00 mm	Degré de protection avec GWDR	IP65	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max. 100 °C		
Plage de température d'utilisation, min40 °C		Pas de vis	1.5 mm	
Halogène	Non	Degré de protection	IP54	
Presse-étoupe	Métrique	Matériau de base	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	
Diamètre du joint d'étanchéité	20.00 mm	Filetage (extérieur)	M 20	
Longueur du filetage	7 mm			

Niveau du catalogue / Dessins




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dessins





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# Écrous en plastique, gris



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

Type SKMU M20 - K GR
Référence 1772460000
GTIN (EAN) 4032248130207
Qté. 100 ST

SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, M 20, 6 mm,

Polyamid 6 (PA6 - GF30)

Version

### Joint plat néoprène - GWDR NP



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

 Type
 GWDR M20-NP
 Version

 Référence
 1736240000
 GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, M 20, Néoprène

 GTIN (EAN)
 4008190956035

 Oté
 50 ST

## Joint plat polyéthylène - GWDR PO



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

# Informations générales de commande

 Type
 GWDR M20-PO
 Version

 Référence
 1777940000
 GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, M 20,

 GTIN (EAN)
 4032248158201
 Polyéthylène

 Qté.
 100 ST

Date de création 09.11.2025 12:27:04 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4