

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les capuchons de protection protègent les voies d'enfi-
chage non raccordées contre les influences externes.

Informations générales de commande

Version	Capuchon de protection, IP20
Référence	1781520000
Type	SAI-SK STECKER M12
GTIN (EAN)	4032248171835
Qté.	50 Pièce

SAI-SK STECKER M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.82 g
-----------	--------

Températures

Température de stockage	-40 °C...80 °C	Température de fonctionnement	-40 ...80
-------------------------	----------------	-------------------------------	-----------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC0023 14	ETIM 9.0	EC0023 14
ETIM 10.0	EC0023 14	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection	IP20
---------------------	------