

**Illustration du produit**

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusqu' dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

**Informations générales de commande**

Version	Série Z, Outil de manipulation
Référence	<a href="#">1781930000</a>
Type	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
Qté.	1 Pièce

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	23.75 mm	Profondeur (pouces)	0.935 inch
Hauteur	140.7 mm	Hauteur (pouces)	5.5394 inch
Largeur	27.76 mm	Largeur (pouces)	1.0929 inch
Poids net	16.52 g		

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-40 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-40 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

**Autres caractéristiques techniques**

Version à l'épreuve de l'explosion	Non
------------------------------------	-----

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	POM	Couleur	Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		

**Caractéristiques du système**

Version	Outil de manipulation
---------	-----------------------