

WSH 26 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Métal
Référence	1789750000
Type	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	4032248213603
Qté.	10 Pièce

WSH 26 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	134 mm	Profondeur (pouces)	5.2756 inch
Hauteur	32.8 mm	Hauteur (pouces)	1.2913 inch
Largeur	14.8 mm	Largeur (pouces)	0.5827 inch
Poids net	52.5 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, max.	85 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Autres caractéristiques techniques

Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non	Type de montage	Vissé
--	-----	-----------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Métal	Couleur	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None		

Généralités

Nombre de pôles	1
-----------------	---