## **KLBUE 10-20 SC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit







Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

#### Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage	
Référence	<u>1791240000</u>	
Туре	KLBUE 10-20 SC	
GTIN (EAN)	4032248222193	
Qté.	100 Pièce	

## **KLBUE 10-20 SC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme				
Dimensions et poids					
Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1.5748 inch		
Hauteur	26 mm	Hauteur (pouces)	1.0236 inch		
Largeur	23.6 mm	Largeur (pouces)	0.9291 inch		
Cote de fixation largeur	22.1 mm	Poids net	29.22 g		
Températures	_				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C		
Température d'utilisation permanente,	-60 °C	Température d'utilisation permanente,	130 °C		
min.	00 0	max.	100 0		
Conformité environnementale	e du produit				
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption				
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids				
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.099 kg CO2 eq.			
Classifications					
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020		
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020		
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50		
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50		
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50		
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20		
ECLASS 15.0	27-25-01-20				
Autres caractéristiques techn	niques				
Instruction de montage	Montage direct	Version à l#92épreuve de	Non		
	Vis	I#92explosion			
Caractéristiques des matériau	ıx				
Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	None		
Caractéristiques du système					
Version	pour raccordement de	Flasque de fermeture nécessaire	Non		
	blindage		NOII		
Barrette de liaison équipée	Plaque de montage				
Caractéristiques nominales					
Section nominale	20 mm²				
Instruction de montage	Montage direct	Barrette de liaison équipée	Plaque de montage		

Date de création 12.11.2025 02:42:57 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

## **KLBUE 10-20 SC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	26 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccordements	1	Diamètre de câble, max.	20 mm
Diamètre de câble, min.	10 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	20 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement, semi-rigide, min.	10 mm <sup>2</sup>		

Niveau du catalogue / Dessins