KLBUE 3-8 SDSC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	<u>1835840000</u>
Туре	KLBUE 3-8 SDSC
GTIN (EAN)	4032248394555
Qté.	10 Pièce

KLBUE 3-8 SDSC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	25.9 mm	Profondeur (pouces)	1.0197 inch	
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0.7087 inch	
Largeur	14.4 mm	Largeur (pouces)	0.5669 inch	
Cote de fixation largeur	13.2 mm	Poids net	10.82 g	
Températures				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C	
Conformité environnemental	e du produit		'	
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.071 kg CO2 eq.			
Classifications				
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020	
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020	
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50	
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-50	
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50	
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20	
ECLASS 15.0	27-25-01-20			
Autres caractéristiques techr	niques			
Instruction de montage	Montage direct	Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non	
Type de montage	Vis			
Caractéristiques des matéria	ux			
Matériau de base	Acier	Couleur	argent	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None	odical	aigont	
Caractéristiques du système			'	
Mi		Flance de fames d	NI	
Version	pour raccordement de blindage	Flasque de fermeture nécessaire	Non	
Barrette de liaison équipée	Plaque de montage			
Caractéristiques nominales				
Section nominale	8 mm²			
Généralités				
Instruction de montage	Montage direct	Barrette de liaison équipée	Plaque de montage	
	onago anot	zanotto do nalbon equipoc	. lagae de montage	

Date de création 14.11.2025 10:43:40 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

KLBUE 3-8 SDSC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	18 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccordements	1	Diamètre de câble, max.	8 mm
Diamètre de câble, min.	3 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	8 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, min.	3 mm ²		

Niveau du catalogue / Dessins