Fiche de données

ZAD ZT/ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

Informations générales de commande

Version	Série Z, Plaque de protection, jaune, 4.2 mm
Référence	1861030000
Type	ZAD ZT/ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248418428
Qté.	25 Pièce

Fiche de données

ZAD ZT/ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	8.7 mm	Profondeur (pouces)	0.3425 inch
Hauteur	13.7 mm	Hauteur (pouces)	0.5394 inch
Largeur	4.2 mm	Largeur (pouces)	0.1654 inch
Poids net	0.32 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

enclipsable	Oui	Type de fixation	enfiché
Instruction de montage	Montage direct	Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA 66 GF 30	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		

Caractéristiques du système

Version	Plaque de protection

Dimensions

Pas en mm (P)	5.00 mm

Généralités

Instruction de montage	Montage direct